


1290 Infinity

UHPLC


Il sistema LC Agilent 1290 Infinity è l'ultima innovazione in campo cromatografico: massima velocità, risoluzione e sensibilità. • Ampio range di pressioni di lavoro, fino a 1200 bar, per qualsiasi tipo di particella, dimensioni di colonna o fasi mobili o stazionarie
• Eccellente flessibilità del metodo, dall'HPLC convenzionale a RRLC e UHPLC: un unico sistema per tutti i metodi in uso e per tutte le esigenze.

Detector	DAD – Diode Array Detector 190=640 nm
Tipo di Analisi	Analisi HPLC semplice o con funzionalizzazione precolonna
Quantitativo campione	Variabile con tipo di test
Parametri Chimico Fisici Richiesti	-

SCHEDA DATI CAMPIONI

Società	Data
Contatto	Numero d'ordine
E-mail	Telefono / Fax
Indirizzo di consegna Campioni	E-mail per consegna risultati

Nome Campione	Descrizione Campione	Tipo di Analisi	Data consegna risultati

ATTENZIONE. Al fine di maneggiare i campioni in sicurezza avremo bisogno delle relative SCHEDE DI SICUREZZA

Se non sono disponibili schede di sicurezza, prego fornirci informazioni relative alla tossicità, dispositivi di protezione, ecc. Si prega di notare inoltre che non siamo equipaggiati per la manipolazione di materiale radioattivo, o con proprietà estremamente pericolose. Grazie per la vostra comprensione.

Dopo circa 4 settimane dalla fine delle analisi potremmo gestire il campione come preferite:

smaltimento come rifiuto domestico

Prego confermare attraverso una vostra firma che questo tipo di smaltimento non avrebbe alcun effetto all'ambiente

Firma Cliente _____

ritorno spedizione al mittente

In caso di spedizione saranno addebitati € 15 + IVA o spediti in Porto assegnato attraverso il Corriere convenzionato:

Scheda di sicurezza allegata

Scheda di sicurezza non disponibile, quindi le informazioni circa la tossicità ecc. sono le seguenti:

Data _____

Firma _____